


ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	35mm ² , WM 압착
주문 번호	1502490000
유형	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	349.4 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 35 mm ²

압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	35
크림핑 폭(mm)	12		

접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	2	컨덕터 단면적, 최소 AWG	2
압착 범위, 최대	35 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

액세서리

35 mm²



35 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-35	버전
주문 번호	1496540000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-35	버전
주문 번호	1496550000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-35	버전
주문 번호	1496570000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-35	버전
주문 번호	1496580000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-35 S	버전
주문 번호	1494790000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-35 S	버전
주문 번호	1494810000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
수량	25 ST	
유형	KWN-M6/-35 90	버전
주문 번호	1495910000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-35 90	버전
주문 번호	1495920000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-35 90	버전
주문 번호	1495930000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-35 90	버전
주문 번호	1495940000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
수량	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M14/-35 90	버전
주문 번호	1494640000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
수량	100 ST	
유형	KWN-M16/-35 90	버전
주문 번호	1494690000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-35 45	버전
주문 번호	1496220000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
수량	50 ST	
유형	KWN-M8/-35 45	버전
주문 번호	1496230000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
수량	50 ST	
유형	KWN-M10/-35 45	버전
주문 번호	1496240000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
수량	50 ST	
유형	KWN-M12/-35 45	버전
주문 번호	1496250000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
수량	50 ST	
유형	VSTN/-35	버전
주문 번호	1494740000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ² ,35 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118304428	
수량	50 ST	
유형	KP-M6/-35	버전
주문 번호	1498020000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-35	버전
주문 번호	1498030000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-35	버전
주문 번호	1498040000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/35	버전
주문 번호	1498050000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
수량	100 ST	
유형	KP-M16/-35	버전
주문 번호	1498060000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-35 90	버전
주문 번호	1497540000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
수량	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWPN-M8/-35 90	버전
주문 번호	1497550000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307146	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-35 90	버전
주문 번호	1497570000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307153	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-35 90	버전
주문 번호	1497580000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306682	
수량	100 ST	
유형	VPN/-35	버전
주문 번호	1498650000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²,35 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118308143	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-35	버전
주문 번호	1494170000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304015	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-35	버전
주문 번호	1494180000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304022	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-35	버전
주문 번호	1494190000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118303780	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-35	버전
주문 번호	1493130000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302837	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-35	버전
주문 번호	1493140000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302851	
수량	50 ST	
유형	KQN-M20/-35	버전
주문 번호	1493520000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118303124	
수량	50 ST	
유형	KSN/-35	버전
주문 번호	1492810000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302639	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-35	버전
주문 번호	1492920000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²,35 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302752	
수량	100 ST	
유형	VSTN/35	버전
주문 번호	1493060000	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²,35 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302943	
수량	100 ST	