


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

	<u>'</u>	
버전	50mm², WM 압착	
주문 번호	<u>1502500000</u>	
유형	ES APG 80 WM 50	
GTIN (EAN)	4050118310658	
수량	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-90-90

21-04-90-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

치수 및 중량			
순중량	346.3 g		
환경 제품 규정 준수	,		'
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	C 없음	
공구 데이터 압착			
압착 유형/프로파일	WM 압착		
케이블 러그 단면	공칭	50 mm²	
압착 인서트			
압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	50
크림핑 폭(mm)	12		
접점 설명			
컨덕터 단면적, 최대 AWG	1	컨덕터 단면적, 최소 AWG	1
압착 범위, 최대	50 mm²		
분류			
ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

21-04-90-90

21-04-90-90

21-04-90-90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

50 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격) 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-50	버전
주문 번호	1496590000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305746	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-50	버전
주문 번호	1496600000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306149	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-50	버전
주문 번호	1496610000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306064	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-50	버전
주문 번호	1496620000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305722	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-50	버전
주문 번호	1495750000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305197	
수량	100 ST	
유형	KRN-M16/-50	버전
주문 번호	1496630000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306200	
수량	100 ST	
유형	KRN-M20/-50	버전
주문 번호	1495840000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305364	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-50 S	버전
주문 번호	1494820000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304114	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-50 S	버전
주문 번호	1494830000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304404	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-50 S	버전
주문 번호	1494840000	케이블 러그, 단자대 종단.50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304619	
GTIN (EAN) 수량		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KW/NLM6 /-50 90	нд
유영 주문 번호	KWN-M6/-50 90 1495950000	머선 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
구군 면오 GTIN (EAN)	4050118305388	개인교 되고, 단시테 6단,90 111111 ,90 111111 - 30 111111-
offit (LAIN) 수량	100 ST	
 유형	KWN-M8/-50 90	버전
ㅠ엉 주문 번호	1495970000	머선 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305425	게이글 디그, 전자네 ㅎ근,50 Hilli - 50 Hilli
offit (LAIV) 수량	100 ST	
<u>- 0</u> 유형	KWN-M10/-50 90	нд
ㅠㅎ 주문 번호	1495980000	비원 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
구군 단호 GTIN (EAN)	4050118305494	게이글 디그, 전자대 중전,30 Hilli-,30 Hilli-
수량	100 ST	
 	KWN-M12/-50 90	нд
ㅠㅎ 주문 번호	1495990000	미년 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305654	게이글 디그, 전자네 ㅎ근,50 Hilli - 50 Hilli
수량	100 ST	
<u>' 으</u> 유형	KWN-M14/50 90	버전
ㅠㅎ 주문 번호	1494650000	미년 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	게이글 디그, 전자네 6천,30 배배 - 30 배배
수량	100 ST	
<u> </u>	KWN-M16/-50 90	нд
ㅠ 8 주문 번호	1496000000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305630	게이글 디그, 전자네 ㅎ근,50 Hilli - 50 Hilli
수량	100 ST	
 	KWN-M20/-50 90	нд
ㅠ 8 주문 번호	1494710000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304442	게이글 다그, 근자테 8년,90 Hill 30 Hill
수량	100 ST	
 	KWN-M6/-50 45	нд
기 8 주문 번호	1496270000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305937	게에는 키크, 단세계 중단,30 mm ,30 mm
수량	50 ST	
 	KWN-M8/-50 45	нд
주문 번호	1496280000	키이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306101	
수량	50 ST	
유형	KWN-M10/-50 45	버전
주문 번호	1496290000	키이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305760	
수량	50 ST	
유형	KWN-M12/-50 45	버전
주문 번호	1496300000	기의 분 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306040	
수량	50 ST	
유형	VSTN/-50	버전
주문 번호	1494750000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118304381	
수량	50 ST	
 유형	KP-M6/-50	버전
주문 번호	1498510000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308006	
수량	100 ST	
	-	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	VP.M9 / 50	비저
유영 주문 번호	KP-M8/-50	버전 케이블 리그 다자대 조다 50 mm²
주문 년호 GTIN (EAN)	<u>1498070000</u> 4050118307566	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GIIN (EAN) 수량	100 ST	
구당 유형		버전
유영 주문 번호	KP-M10/-50 1498080000	머신 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
구군 민호 GTIN (EAN)	4050118307559	게이들 디그, 먼저네 중단,30 IIIII1
GIIN (EAN) 수량	100 ST	
- 18 유형	KP-M12/-50	버전
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>1498090000</u> 4050118307375	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
수량	100 ST	
		미지
유형 주문 번호	KP-M14/-50	버전 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
구군 민호 GTIN (EAN)	<u>1498570000</u> 4050118308105	게이들 디그, 먼저네 중단,30 IIIII1
수량	100 ST	비지
유형 즈므 비증	KP-M16/-50	버전 레이블 리그 다지대 조디 50 mm²
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>1498110000</u> 4050118307474	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GIIN (EAN) 수량	100 ST	
		버전
유형 주문 번호	KP-M20/-50 1498120000	머선 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
	4050118307597	게이들 디그, 단자내 승단,30 mm²
GTIN (EAN) 수량	100 ST	
구당 유형		미지
유영 주문 번호	KWPN-M8/-50 90	버전 레이블 리그 디지대 조디트이 *****
	<u>1497590000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306699	
수량	100 ST	미리
유형	KWPN-M10/-50 90	버전
주문 번호	<u>1497610000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN) 수량	4050118307078 100 ST	
		미지
유형	KWPN-M12/-50 90	버전
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>1497620000</u> 4050118306675	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GIIN (EAN) 수량	100 ST	
구당 유형	KWPN-M16/-50 90	버전
유영 주문 번호	1497630000	머선 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
구군 민호 GTIN (EAN)	4050118307115	제역로 막고, 근사에 O근,20 IIIII ⁻
수량	100 ST	
구당 유형	VPN/-50	버전
유영 주문 번호	1498660000	머신 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
구군 단호 GTIN (EAN)	4050118307948	/ 이른 키크/ 단시계 O E/20 HHH /90 HHH /BAD
수량	50 ST	
<u> </u>	KQN-M6/-50	버전
ㅠㅎ 주문 번호	1493510000	에선 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
구군 민호 GTIN (EAN)	4050118303179	제역로 막고, 근사에 O근,20 IIIII ⁻
수량	50 ST	
 유형	KQN-M8/-50	버전
ㅠㅎ 주문 번호	1493150000	매선 케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
구군 민호 GTIN (EAN)	4050118302868	제역로 막고, 근사에 O근,20 IIIII ⁻
수량	50 ST	
10	00 01	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KQN-M10/-50	버전
주문 번호	<u>1493160000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303049	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-50	버전
주문 번호	<u>1493170000</u>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303216	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-50	버전
주문 번호	1493180000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302844	
수량	50 ST	
유형	KQN-M20/-50	버전
주문 번호	1493530000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303513	
수량	50 ST	
유형	KSN/-50	버전
주문 번호	1492820000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302769	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-50	버전
주문 번호	1492930000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302684	
수량	100 ST	
유형	VSTN/50	버전
주문 번호	1493070000	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm²,50 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302691	
수량	100 ST	