


ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 70mm ² , WM 압착 |
| 주문 번호 | 1502520000 |
| 유형 | ES APG 80 WM 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118310580 |
| 수량 | 1 items |

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**치수 및 중량**

| | |
|-----|---------|
| 순중량 | 342.3 g |
|-----|---------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

공구 데이터 압착

| | |
|------------|--------------------|
| 압착 유형/프로파일 | WM 압착 |
| 케이블 러그 단면 | 공칭 |
| | 70 mm ² |

압착 인서트

| | | | |
|-----------|-------|-----------|----|
| 압착 폭 | 12 mm | 구리 크림프 단면 | 70 |
| 크림핑 폭(mm) | 12 | | |

접점 설명

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 컨ектор 단면적, 최대 AWG | 2/0 | 컨ектор 단면적, 최소 AWG | 2/0 |
| 압착 범위, 최대 | 70 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |


ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

70 mm²



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KRN-M6/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496640000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305951 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M8/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496650000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305791 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M10/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496670000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305845 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M12/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495570000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304992 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M14/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495770000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305166 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M16/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495580000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305340 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M20/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495590000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305302 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M6/-70 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494850000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304152 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M8/-70 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494860000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304527 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M10/-70 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494870000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304503 | |
| 수량 | 25 ST | |

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KRN-M12/-70 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494880000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304435 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M6/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496010000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305609 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M8/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496020000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305180 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M10/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496030000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305432 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M12/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496040000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305463 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M14/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494660000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304183 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M16/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496050000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305708 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M20/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496070000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305661 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M8/-70 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496310000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305944 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M10/-70 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496320000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306255 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M12/-70 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496330000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | VSTN/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494760000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118304299 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KP-M8/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498130000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| 수량 | 50 ST | |

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KP-M10/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498140000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KP-M12/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498150000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KP-M14/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498560000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KP-M16/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498160000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KP-M20/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498170000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KWPN-M8/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497640000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWPN-M10/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497650000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWPN-M12/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497660000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWPN-M16/-70 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497680000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | VPN/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498670000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KQN-M6/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493190000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303261 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KQN-M8/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493210000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302875 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KQN-M10/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493220000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302882 | |
| 수량 | 50 ST | |

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | KQN-M12/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493230000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303032 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KQN-M16/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493240000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303131 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KQN-M20/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493250000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303087 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | KSN/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492830000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302585 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | VPLN/-70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492940000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302738 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | VSTN/70 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493080000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm ² , 70 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302967 | |
| 수량 | 50 ST | |