


ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 150mm ² , WM 압착 |
| 주문 번호 | 1502550000 |
| 유형 | ES APG 80 WM 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118310825 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

치수 및 중량

| | |
|-----|---------|
| 순중량 | 304.5 g |
|-----|---------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

공구 데이터 압착

| | |
|------------|------------------------|
| 압착 유형/프로파일 | WM 압착 |
| 케이블 러그 단면 | 공칭 150 mm ² |

압착 인서트

| | | | |
|-----------|------|-----------|-----|
| 압착 폭 | 5 mm | 구리 크림프 단면 | 150 |
| 크림핑 폭(mm) | 5 | | |


접점 설명

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----|
| 컨덕터 단면적, 최대 AWG | 5/0 | 컨덕터 단면적, 최소 AWG | 5/0 |
| 압착 범위, 최대 | 150 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

150 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | KRN-M8/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495700000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305333 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M10/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495710000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305159 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M12/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495720000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305296 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M14/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495810000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305500 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M16/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495730000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305395 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M20/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1495740000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305357 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KRN-M6/-150 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494440000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303964 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | KRN-M8/-150 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494940000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304701 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | KRN-M10/-150 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494950000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304473 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | KRN-M12/-150 S | 버전 |
| 주문 번호 | 1494970000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304459 | |
| 수량 | 10 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | KWN-M8/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494490000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304107 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M10/150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494500000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303896 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M12/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494510000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304305 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M16/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494520000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303995 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M20/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1494530000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304206 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M8/-150 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496430000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306071 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M10/-150 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496440000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305777 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M12/-150 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496450000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305906 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M16/-150 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496470000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306132 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWN-M20/-150 45 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496480000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305739 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | VSTN/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497380000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² , 150 mm ² , 없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118306958 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KP-M8/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498290000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307399 | |
| 수량 | 25 ST | |


ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

10 mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 유형 | KP-M10/-150 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1498310000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307801 | | |
| 수량 | 25 ST | | |

150 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 유형 | KP-M12/-150 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1498320000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307658 | | |
| 수량 | 25 ST | | |
| 유형 | KP-M14/-150 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1498580000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118308112 | | |
| 수량 | 25 ST | | |
| 유형 | KP-M16/-150 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1498330000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307641 | | |
| 수량 | 25 ST | | |
| 유형 | KP-M20/-150 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1498340000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307740 | | |
| 수량 | 25 ST | | |
| 유형 | KWPN-M8/-150 90 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1497790000 | 케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307085 | | |
| 수량 | 25 ST | | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | KWPN-M10/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497810000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307221 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWPN-M12/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497820000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307306 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWPN-M16/-150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1497830000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307160 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KWPN-M20/150 90 | 버전 |
| 주문 번호 | 1496680000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306088 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | VPN/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1498710000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² ,150 mm ² ,없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118308129 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KQN-M10/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493370000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303117 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KQN-M12/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493380000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303520 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KQN-M16/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493390000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303094 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | KQN-M20/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493410000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303056 | |
| 수량 | 25 ST | |
| 유형 | VPLN/-150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1492970000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² ,150 mm ² ,없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302912 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | VSTN/150 | 버전 |
| 주문 번호 | 1493120000 | 케이블 러그, 단자대 종단,150 mm ² ,150 mm ² ,없음 |
| GTIN (EAN) | 4050118302905 | |
| 수량 | 50 ST | |