


ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	300mm ² , WM 압착
주문 번호	1502590000
유형	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	277 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 300 mm ²

압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	300
크림핑 폭(mm)	7		

접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	600	컨덕터 단면적, 최소 AWG	600
압착 범위, 최대	300 mm ²		


분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

액세서리

www.weidmueller.com

300 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M10/-300	버전
주문 번호	1495530000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
수량	20 ST	
유형	KRN-M12/-300	버전
주문 번호	1495540000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
수량	20 ST	
유형	KRN-M14/-300	버전
주문 번호	1497280000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
수량	20 ST	
유형	KRN-M16/-300	버전
주문 번호	1495550000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
수량	20 ST	
유형	KRN-M20/-300	버전
주문 번호	1497240000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
수량	20 ST	
유형	KRN-M10/300 S	버전
주문 번호	1494380000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
수량	5 ST	
유형	KRN-M12/300 S	버전
주문 번호	1494390000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
수량	5 ST	
유형	KRN-M16/300 S	버전
주문 번호	1494400000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
수량	5 ST	
유형	KWN-M12/-300 90	버전
주문 번호	1497300000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
수량	20 ST	
유형	KWN-M16/-300 90	버전
주문 번호	1497310000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
수량	20 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M20/-300 90	버전
주문 번호	1497320000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
수량	20 ST	
유형	KP-M10/-300	버전
주문 번호	1498440000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
수량	10 ST	
유형	KP-M12/-300	버전
주문 번호	1498450000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
수량	10 ST	
유형	KP-M14/-300	버전
주문 번호	1498550000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
수량	10 ST	
유형	KP-M16/-300	버전
주문 번호	1498460000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
수량	10 ST	
유형	KP-M20/-300	버전
주문 번호	1498470000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
수량	10 ST	
유형	KWPN-M12/-300 90	버전
주문 번호	1496770000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
수량	10 ST	
유형	KWPN-M16/-300 90	버전
주문 번호	1496780000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
수량	10 ST	
유형	KWPN-M20/-300 90	버전
주문 번호	1496790000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
수량	10 ST	
유형	VPN/-300	버전
주문 번호	1498740000	케이블 러그, 단자대 종단,300 mm ² ,300 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118308037	
수량	10 ST	