

ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	10mm ² , 육각형 압착
주문 번호	1502620000
유형	ES APG 80 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118310818
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량 337.2 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일 육각형 압착
 케이블 러그 단면 공칭 10 mm²

압착 인서트

식별 번호 6 압착 폭 7 mm
 구리 크림프 단면 10 크림핑 폭(mm) 7

접점 설명


컨덕터 단면적, 최대 AWG 8 컨덕터 단면적, 최소 AWG 8
 압착 범위, 최대 10 mm²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

액세서리

10 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-10	버전
주문 번호	1496900000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-10	버전
주문 번호	1496910000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-10	버전
주문 번호	1496920000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-10	버전
주문 번호	1496930000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-10	버전
주문 번호	1496940000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-10	버전
주문 번호	1496950000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-10 90	버전
주문 번호	1497020000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-10 90	버전
주문 번호	1497030000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-10 90	버전
주문 번호	1497040000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-10 90	버전
주문 번호	1497050000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
수량	100 ST	

ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M12/-10 90	버전
주문 번호	1497070000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-10 45	버전
주문 번호	1496810000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-10 45	버전
주문 번호	1496820000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-10 45	버전
주문 번호	1496830000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-10 45	버전
주문 번호	1496840000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-10	버전
주문 번호	1497130000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118306491	
수량	50 ST	
유형	KP-M5/-10	버전
주문 번호	1497870000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-10	버전
주문 번호	1497880000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-10	버전
주문 번호	1497890000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-10	버전
주문 번호	1497910000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-10 90	버전
주문 번호	1497420000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-10 90	버전
주문 번호	1497430000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
수량	100 ST	
유형	VPN/-10	버전
주문 번호	1498620000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118308136	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KQN-M4/-10	버전
주문 번호	1494010000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-10	버전
주문 번호	1494020000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-10	버전
주문 번호	1494030000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-10	버전
주문 번호	1494040000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
수량	100 ST	
유형	KQN-M10/-10	버전
주문 번호	1494050000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
수량	100 ST	
유형	KQN-M12/-10	버전
주문 번호	1494060000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M5/-10	버전
주문 번호	1492680000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M6/-10	버전
주문 번호	1492690000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
수량	100 ST	
유형	KSN/-10	버전
주문 번호	1492780000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
수량	100 ST	
유형	VPLN/-10	버전
주문 번호	1492890000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118302561	
수량	100 ST	
유형	VSTN/10	버전
주문 번호	1493030000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm ² , 10 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118302776	
수량	100 ST	