

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	120mm ² , 육각형 압착
주문 번호	1502700000
유형	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	322 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	육각형 압착
케이블 러그 단면	공칭 120 mm ²

압착 인서트

식별 번호	20	압착 폭	10 mm
구리 크림프 단면	120	크림핑 폭(mm)	10

접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	4/0	컨덕터 단면적, 최소 AWG	4/0
압착 범위, 최대	120 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

120 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M8/-120	버전
주문 번호	1495790000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-120	버전
주문 번호	1495650000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-120	버전
주문 번호	1495670000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-120	버전
주문 번호	1495800000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
수량	25 ST	
유형	KRN-M16/-120	버전
주문 번호	1495680000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-120	버전
주문 번호	1495690000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
수량	25 ST	
유형	KRN-M6/-120 S	버전
주문 번호	1494410000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
수량	10 ST	
유형	KRN-M8/-120 S	버전
주문 번호	1494420000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
수량	10 ST	
유형	KRN-M10/-120 S	버전
주문 번호	1494920000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
수량	10 ST	
유형	KRN-M12/-120 S	버전
주문 번호	1494930000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
수량	10 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M8/-120 90	버전
주문 번호	1494680000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-120 90	버전
주문 번호	1494450000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-120 90	버전
주문 번호	1494470000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-120 90	버전
주문 번호	1494480000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-120 45	버전
주문 번호	1496390000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-120 45	버전
주문 번호	1496400000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-120 45	버전
주문 번호	1496410000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-120 45	버전
주문 번호	1496420000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
수량	25 ST	
유형	VSTN/-120	버전
주문 번호	1494780000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118304282	
수량	25 ST	
유형	KP-M8/-120	버전
주문 번호	1498480000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
수량	50 ST	
유형	KP-M10/-120	버전
주문 번호	1498240000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
수량	50 ST	
유형	KP-M12/-120	버전
주문 번호	1498250000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
수량	50 ST	
유형	KP-M14/-120	버전
주문 번호	1498490000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
수량	50 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KP-M16/-120	버전
주문 번호	1498270000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
수량	50 ST	
유형	KP-M20/-120	버전
주문 번호	1498280000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
수량	50 ST	
유형	KWPN-M10/-120 90	버전
주문 번호	1497750000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M12/-120 90	버전
주문 번호	1497760000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M16/120 90	버전
주문 번호	1497770000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M20/-120 90	버전
주문 번호	1497780000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
수량	25 ST	
유형	VPN/-120	버전
주문 번호	1498690000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118307795	
수량	25 ST	
유형	KQN-M8/-120	버전
주문 번호	1493320000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
수량	25 ST	
유형	KQN-M10/-120	버전
주문 번호	1493330000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
수량	25 ST	
유형	KQN-M12/-120	버전
주문 번호	1493340000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
수량	25 ST	
유형	KQN-M16/-120	버전
주문 번호	1493350000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
수량	25 ST	
유형	KQN-M20/-120	버전
주문 번호	1493360000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
수량	25 ST	
유형	VPLN/-120	버전
주문 번호	1492960000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118302936	
수량	50 ST	

액세서리

유형	VSTN/120	버전	
주문 번호	1493110000	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm ² , 120 mm ² , 없음	
GTIN (EAN)	4050118302813		
수량	50 ST		