

## ES APG 80 HEX 300AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

버전	300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착
주문 번호	<a href="#">1502780000</a>
유형	ES APG 80 HEX 300AL
GTIN (EAN)	4050118310955
수량	1 items

## ES APG 80 HEX 300AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 치수 및 중량

순중량	281.2 g
-----	---------

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	육각형 압착
------------	--------

### 압착 인서트

식별 번호	32	압착 폭	13 mm
크림프 단면 알루미늄	300	크림핑 폭(mm)	7

### 접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	600	컨덕터 단면적, 최소 AWG	600
압착 범위, 최대	300 mm <sup>2</sup>		

### 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		