

## ES APG 80 DIN 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 35mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착 |
| 주문 번호      | <a href="#">1502870000</a> |
| 유형         | ES APG 80 DIN 35           |
| GTIN (EAN) | 4050118310474              |
| 수량         | 1 items                    |

### 기술 데이터

#### 치수 및 중량

|     |         |
|-----|---------|
| 순중량 | 351.7 g |
|-----|---------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 공구 데이터 압착

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 압착 유형/프로파일 | 인덴트 압착                |
| 케이블 러그 단면  | 공칭 35 mm <sup>2</sup> |

#### 압착 인서트

|           |       |           |    |
|-----------|-------|-----------|----|
| 압착 폭      | 11 mm | 구리 크림프 단면 | 35 |
| 크림핑 폭(mm) | 11    |           |    |

#### 접점 설명

|                 |                    |                 |   |
|-----------------|--------------------|-----------------|---|
| 컨덕터 단면적, 최대 AWG | 2                  | 컨덕터 단면적, 최소 AWG | 2 |
| 압착 범위, 최대       | 35 mm <sup>2</sup> |                 |   |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |