

## ES APG 80 DIN 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 추가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

버전	70mm <sup>2</sup> , 인덴트 압착
주문 번호	<a href="#">1502890000</a>
유형	ES APG 80 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118310719
수량	1 items

### 기술 데이터

#### 치수 및 중량

순중량	349.4 g
-----	---------

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	인덴트 압착
케이블 러그 단면	공칭 70 mm <sup>2</sup>

#### 압착 인서트

압착 폭	16 mm	구리 크림프 단면	70
크림핑 폭(mm)	16		

#### 접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	2/0	컨덕터 단면적, 최소 AWG	2/0
압착 범위, 최대	70 mm <sup>2</sup>		

#### 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		