

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



사전 조립된 케이블이 포함된 FAD TSX 프론트 어댑터는 TSX 카드에서 다른 PLC 시스템 또는 바이트몰러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있도록 해줍니다.

- TS35 단자대 레일로 플러그인 가능

일반 주문 데이터

주문 번호	1505530000
유형	FAD BLK 7 2HE20
GTIN (EAN)	4050118319545
수량	1 items
배송 상태	단종

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	37 mm	길이 (인치)	1.4567 inch
높이	24 mm	높이 (인치)	0.9449 inch
너비	209 mm	폭 (인치)	8.2283 inch
순중량	187 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	-25...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

결선(필드 측)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
----------	--

결선 데이터

결선(필드 측)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
----------	--

정격 데이터

작동 전압	50 V AC / 70 V DC
-------	-------------------

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	0.5 kV	절연 테스트 전압 AC	0.35 kV

도면

