



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 버전         | 컨덕터 및 케이블 마커, 2.1 - 6.4 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1505790000</a>      |
| 유형         | HSS 2.1-6.4 EL Y30M             |
| GTIN (EAN) | 4050118314182                   |
| 수량         | 1 items                         |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E366310

### 치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.77 mm  | 깊이 (인치) | 0.0303 inch |
| 너비  | 10.7 mm  | 폭 (인치)  | 0.4213 inch |
| 길이  | 30000 mm | 길이 (인치) | 1181.1 inch |
| 순중량 | 210 g    |         |             |

### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -55...135 °C |
|----------|--------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 데이터

|              |                                                                    |              |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 인쇄 유형        | 검은색                                                                | 너비           | 10.7 mm                    |
| 작동 온도 범위, 최대 | 135 °C                                                             | 작동 온도 범위, 최소 | -55 °C                     |
| 컬러 코드        | 노란색                                                                | 할로겐          | 예                          |
| 길이           | 30000 mm                                                           | 기본 재질        | 폴리올레핀                      |
| 인쇄 문자        | 없음                                                                 | 권장 산업        | 공장 제조, 에너지, 기기<br>제조업체, 기계 |
| 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 작동 온도 범위     | -55...135 °C               |

### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |                         |              |                   |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 할로겐          | 예                       | 전선 굵기, 최대    | 6 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 컨덕터 O.D., 최대 | 6.4 mm            |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.1 mm                  | 수축율          | 3:1               |
| 권장 수축 온도     | 90 °C                   | 텍스트 필드 폭     | 0 mm              |
| 텍스트 필드 높이    | 10.5 mm                 | 컨덕터 O.D.     | 2.1 - 6.4 mm      |
| 결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |              |                   |

### 중요 참고 사항

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 제품 정보 | 외부 롤 홀더 1302920000 필요 |
|-------|-----------------------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## 액세서리

### 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 유형         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 버전         |
| 주문 번호      | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 수량         | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 유형         | THM MMP EXT.RH             | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1302920000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 30        | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |