LADEGERAET EPG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
 2 Ah

일반 주문 데이터

| 주문 번호 | 1509370000 | | |
|------------|----------------|--|--|
| 유형 | LADEGERAET EPG | | |
| GTIN (EAN) | 4050118318630 | | |
| 수량 | 1 items | | |



LADEGERAET EPG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|
| | | | | |
| ROHS | 준수 | | | |
| 치수 및 중량 | | | | |
| | | | | |
| 깊이 | 178 mm | 깊이 (인치) | 7.0079 inch | |
| 높이 - | 78 mm | 높이 (인치) | 3.0709 inch | |
| 너비 | 150 mm | 폭 (인치) | 5.9055 inch | |
| 길이 | 178 mm | 길이 (인치) | 7.0079 inch | |
| 순중량 | 512 g | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | |
| S LIO 조스 시네 | * ^ | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수 | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | |
| 기술 데이터 | | | | |
| | | | | |
| 충전 시간 | 0.5 h | 전압 범위 | 12 / 14.4 / 18 V | |
| 전력 소비 | 90 W | 전기 결선 | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz | |
| 분류 | | | | |
| | | | | |
| TIM 6.0 | EC000359 | ETIM 7.0 | EC000359 | |
| TIM 8.0 | EC000359 | ETIM 9.0 | EC000359 | |
| TIM 10.0 | EC000359 | ECLASS 9.1 | 21-05-92-01 | |
| ECLASS 10.0 | 21-05-92-01 | ECLASS 11.0 | 21-05-29-01 | |
| ECLASS 12.0 | 21-05-29-01 | ECLASS 13.0 | 21-05-29-01 | |
| ECLASS 14.0 | 21-05-29-01 | ECLASS 15.0 | 21-05-29-01 | |