SFGH BOX WM4 C BT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







WM4 C 태양광 커넥터

- 4 mm² 및 6 mm² 케이블용 크림프 접점(1개)
- 최신 표준 IEC 62852에 따른 TÜV 인증
- 최대 35 A의 정격 전류로 로드 가능

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 플러그인 커넥터, male
주문 번호	<u>1530640000</u>
유형	SFGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335460
수량	100 items

SFGH BOX WM4 C BT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=	_	u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 7.7 g

온도

연속 작동 온도, 최소 -40 °C 연속 작동 온도, 최대 85 °C

환경 제품 규정 준수

 RoHS 준수 상태
 준수, 예외 미존재

 REACH SVHC
 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

케이블 외경, 최대	7 mm	케이블 외경, 최소	5.5 mm
케이블 유형	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014	인증	TÜV Rheinland (IEC 62852)
전선 굵기, 최대	6 mm²	 전선 굵기, 최소	4 mm²
보호 등급	IP65, IP67, IP2x 개방	으염 심각도	2
정격 전압	1500 V DC (IEC)	되부 스레드	M 12
정격 전류	35 A		

보증

시간 간격 2년

중요 참고 사항

제품 정보 접점은 별도 주문해 주시기 바랍니다.

분류

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

카탈로그 상태 / 도면 2