

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

WM4 C 태양광 커넥터

- 4 mm² 및 6 mm² 케이블용 크림프 접점(1개)
- 최신 표준 IEC 62852에 따른 TÜV 인증
- 최대 35 A의 정격 전류로 로드 가능

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 플러그인 커넥터, female
주문 번호	1530690000
유형	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
수량	100 items

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

11.6 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

케이블 외경, 최대

7 mm

케이블 유형

2 Pfg1169/08.07, EN
50618:2014

케이블 외경, 최소

5.5 mm

인증

TÜV Rheinland (IEC
62852)

전선 굽기, 최대

6 mm²

전선 굽기, 최소

4 mm²

보호 등급

IP65, IP67, IP2x 개방

오염 심각도

2

정격 전압

1500 V DC (IEC)

외부 스레드

M 16

정격 전류

35 A

보증

시간 간격

2년

중요 참고 사항

제품 정보

점점은 별도 주문해 주시기 바랍니다.

분류

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92