



### WM4 C 태양광 커넥터

- 4 mm<sup>2</sup> 및 6 mm<sup>2</sup> 케이블용 크림프 접점(1개)
- 최신 표준 IEC 62852에 따른 TÜV 인증
- 최대 35 A의 정격 전류로 로드 가능

### 일반 주문 데이터

버전	태양광 발전 플러그인 커넥터, male
주문 번호	<a href="#">1530700000</a>
유형	SFGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335330
수량	100 items

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

순중량

13.8 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 기술 데이터

케이블 외경, 최대

7 mm

케이블 유형

2 Pfg1169/08.07, EN  
50618:2014

케이블 외경, 최소

5.5 mm

인증

TÜV Rheinland (IEC  
62852)

전선 굵기, 최대

6 mm<sup>2</sup>

전선 굵기, 최소

4 mm<sup>2</sup>

보호 등급

IP65, IP67, IP2x 개방

오염 심각도

2

정격 전압

1500 V DC (IEC)

외부 스레드

M 16

정격 전류

35 A

### 보증

시간 간격

2년

### 중요 참고 사항

제품 정보

접점은 별도 주문해 주시기 바랍니다.

### 분류

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

## 액세서리

### ... 태양광 플러그인 커넥터용



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드물러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라켓은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드물러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	CTF PV WM4	버전	
주문 번호	<a href="#">1222870000</a>	태양광 발전, 태양광 접점용 압착 공구, 기계식, 교체 가능 인서트 미포함	
GTIN (EAN)	4050118006254		
수량	1 ST		

## 액세서리



먼지 차단 캡인 "Dustcap VSSO"는 바이드물러 및 타입 4 태양광 커넥터를 먼지와 오염물질로부터 보호합니다. "SafetyClip"은 바이드물러 태양광 커넥터를 의도치 않은 개방으로부터 보호하며 특별한 멀티 공구를 사용해야만 탈착될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	VSSO WM4 C	버전	
주문 번호	<a href="#">1254870000</a>	태양광 발전, 플랫 디자인	
GTIN (EAN)	4050118047479		
수량	100 ST		

## 공구



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능성이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

### 일반 주문 데이터

유형	MULTI-STRIPAX PV	버전	
주문 번호	<a href="#">1190490000</a>	태양광 발전, 플러그인 커넥터	
GTIN (EAN)	4032248973262		
수량	1 ST		

## 액세서리

### 수형 접점



#### WM4 C 태양광 커넥터

- 4 mm<sup>2</sup> 및 6 mm<sup>2</sup> 케이블용 크림프 접점(1개)
- 최신 표준 IEC 62852에 따른 TÜV 인증
- 최대 35 A의 정격 전류로 로드 가능

### 일반 주문 데이터

유형	SFKO WM4 C BT	버전
주문 번호	<a href="#">1530680000</a>	태양광 발전, 플러그인 커넥터, 핀
GTIN (EAN)	4050118335279	
수량	100 ST	
유형	SFKO WM4 C RL	버전
주문 번호	<a href="#">1530780000</a>	태양광 발전, 플러그인 커넥터, 핀
GTIN (EAN)	4050118335484	
수량	4500 ST	