

## SAI-WDF 8P M12 M16



### 일반 주문 데이터

버전	패널 간선 관통, 극 수: 8, 코딩: A-코딩, M12, 30 V
주문 번호	<a href="#">1543490000</a>
유형	SAI-WDF 8P M12 M16
GTIN (EAN)	4050118348170
수량	1 items

SAI-WDF 8P M12 M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	24 g
-----	------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	8	코딩	A-코딩
접점 표면	Au(금)	공칭 전압	30 V
정격 전류	1.5 A	보호 등급	IP67
오염 심각도	3	정격 전류	접점 1-4 8A, 접점 5 2A, 2 A(8플)
실드 결선	예	나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C		

일반 기술 사양

극 수	8	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12	접점 표면	Au(금)
공칭 전압	30 V	정격 전류	1.5 A
보호 등급	IP67	오염 심각도	3
나사선 링 재질	주조 아연	하우징의 온도 범위	-25...+85 °C

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 8P M12 M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

도면

도면



폴 계획



폴 계획

