

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | FrontCom, 퓨즈, 퓨즈 인서트 |
| 주문 번호 | 1543690000 |
| 유형 | IE-FCI-PWCB-3A |
| GTIN (EAN) | 4050118348859 |
| 수량 | 1 items |

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(UR) | E479289 |

치수 및 중량

| | |
|-----|------|
| 순중량 | 37 g |
|-----|------|

온도

| | |
|-------|-------|
| 보관 온도 | 작동 온도 |
|-------|-------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 8bl |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|-------|----|--------|--------|
| 제품 유형 | 퓨즈 | 인서트 유형 | 퓨즈 인서트 |
|-------|----|--------|--------|

일반 표준

| | | | |
|------------|------------|-----------|---------|
| 인증 번호(DNV) | TAA000022B | 인증 번호(UR) | E479289 |
|------------|------------|-----------|---------|

기술 데이터

| | | | |
|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 결선 유형 | 플랫 블레이드 소켓 6.5 mm | 정격 전류 | 3 A |
| 저항 | 0.069 Ω 일반 | 작동 전압 | 32 V DC, 250 V AC |
| 전류 전달 용량 | 1.5 kVeff | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |