



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 퓨즈, 퓨즈 인서트
주문 번호	1543690000
유형	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E479289

치수 및 중량

순중량	37 g
-----	------

온도

보관 온도	작동 온도
설치 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	8bl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

제품 유형	퓨즈	인서트 유형	퓨즈 인서트
-------	----	--------	--------

일반 표준

인증 번호(DNV)	TAA000022B	인증 번호(UR)	E479289
------------	------------	-----------	---------

기술 데이터

결선 유형	플랫 블레이드 소켓 6.5 mm	정격 전류	3 A
저항	0.069 Ω 일반	작동 전압	32 V DC, 250 V AC
전류 전달 용량	1.5 kVeff		

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		