

CAN SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	SUB-D
주문 번호	1555280000
유형	CAN SUB-D M12 TERM PS
GTIN (EAN)	4050118361094
수량	1 items

CAN SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	16.8 mm	깊이 (인치)	0.6614 inch
높이	59 mm	높이 (인치)	2.3228 inch
너비	46.5 mm	폭 (인치)	1.8307 inch
순중량	78.32 g		

온도

습도	+25°C에서 최대 75%, 비응축
----	------------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

SUB-D 커넥터의 기술 사양

조임 토크	0.3 Nm	하우징 기본 재질	ZnAl
습도	+25°C에서 최대 75%, 비응축	보호 등급	IP30
플러그 주기	≥ 200	데이터 비율	1 Mbps
외향 엘보	90°	종단 저항기 사용 가능	예
BUS 인터페이스	D-Sub 9-풀, 소켓	인터록	UNC4-40
하우징의 온도 범위	-20...+70 °C	BUS, PG 인터페이스	D-Sub 9-풀, 핀
BUS, 케이블 인터페이스	M12 A-코딩, 핀 + 소켓	프로그래밍 인터페이스	예

분류

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		