데이터 시트

IE-FCI-HD15-FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, VGA 커플링, 신호 인서트 VGA/HD15, 소켓/소켓
주문 번호	<u>1556290000</u>
유형	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
수량	1 items

IE-FCI-HD15-FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

E497345

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

0
7

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(UR)	E497345

치수 및 중량

순중량 9 g

온도

보관 온도	작동 온도	-55 °C105 °C
선치 오도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

일반 데이터

제품 유형	VGA 커플링	보호 등급	IP20
인서트 유형	신호 인서트 VGA/HD15		

전기 속성

절연 강도. 접점/접점			
		저여 저하	
글긴 경포, 합점/합점	1000 V eff / 1 min	절연 저항	1000 MΩ at 500 V DC

TAA000022B

27-18-28-92

일반 표준

인증 번호(DNV)

ECLASS 15.0

분류			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92

인증 번호(UR)

카탈로그 상태 / 도면 2



IE-FCI-HD15-FF




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



치수 도면



치수 도면

