



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, VGA 커플링, 신호 인서트 VGA/HD15, 소켓/소켓
주문 번호	1556290000
유형	IE-FCI-HD 15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E497345

치수 및 중량

순중량	9 g
-----	-----

온도

보관 온도	작동 온도	-55 °C...105 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

일반 데이터

제품 유형	VGA 커플링	보호 등급	IP20
인서트 유형	신호 인서트 VGA/HD15		

전기 속성

절연 강도, 접점/접점	1000 V eff / 1 min	절연 저항	1000 MΩ at 500 V DC
--------------	--------------------	-------	---------------------

일반 표준


인증 번호(DNV)	TAA000022B	인증 번호(UR)	E497345
------------	------------	-----------	---------

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

도면

치수 도면



치수 도면



치수 도면

