

## HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 버전         | 컨덕터 및 케이블 마커, 9.5 - 19.1 mm, 빨간색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1562820000</a>       |
| 유형         | HSS-HF 9.5-19.1 EL R30M          |
| GTIN (EAN) | 4050118367447                    |
| 수량         | 1 items                          |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 1.5 mm   | 깊이 (인치) | 0.0591 inch |
| 너비  | 30.9 mm  | 폭 (인치)  | 1.2165 inch |
| 길이  | 30000 mm | 길이 (인치) | 1181.1 inch |
| 순중량 | 1194 g   |         |             |

#### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -55...105 °C |
|----------|--------------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 일반 데이터

|              |              |              |                                                                    |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 인쇄 유형        | 검은색          | 너비           | 30.9 mm                                                            |
| 작동 온도 범위, 최대 | 105 °C       | 작동 온도 범위, 최소 | -55 °C                                                             |
| 컬러 코드        | 빨간색          | 할로겐          | 아니요                                                                |
| 길이           | 30000 mm     | 기본 재질        | 폴리올레핀                                                              |
| 인쇄 문자        | 없음           | 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 작동 온도 범위     | -55...105 °C | 롤당 수         | 1                                                                  |

#### 컨덕터 및 케이블 마커


|              |                         |              |                    |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| 할로겐          | 아니요                     | 전선 굵기, 최대    | 70 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 16 mm <sup>2</sup>      | 컨덕터 O.D., 최대 | 19.1 mm            |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 9.5 mm                  | 수축율          | 2:1                |
| 권장 수축 온도     | 90 °C                   | 컨덕터 O.D.     | 9.5 - 19.1 mm      |
| 결선된 와이어의 단면적 | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |              |                    |

#### 중요 참고 사항

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 제품 정보 | 외부 롤 홀더 1302920000 필요 |
|-------|-----------------------|

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



### 액세서리

#### 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 유형         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 버전         |
| 주문 번호      | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 수량         | 1 ST                       |            |

#### THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 유형         | THM MMP EXT.RH             | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1302920000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 30        | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |

액세서리

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |