

## HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 9.5 - 19.1 mm, 파란색
주문 번호	<a href="#">1562920000</a>
유형	HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M
GTIN (EAN)	4050118367638
수량	1 items

## HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
너비	30.9 mm	폭 (인치)	1.2165 inch
길이	30000 mm	길이 (인치)	1181.1 inch
순중량	1167 g		

### 온도

작동 온도 범위 -55...105 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	30.9 mm
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	파란색	할로겐	아니요
길이	30000 mm	기본 재질	폴리올레핀
인쇄 문자	없음	호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
작동 온도 범위	-55...105 °C	롤당 수	1

### 컨덕터 및 케이블 마커


할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	70 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	16 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	19.1 mm
컨덕터 O.D., 최소	9.5 mm	수축율	2:1
권장 수축 온도	90 °C	컨덕터 O.D.	9.5 - 19.1 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

### 중요 참고 사항

제품 정보 외부 롤 홀더 1302920000 필요

### 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	RIBBON HSS HF EL 40/300...	버전
주문 번호	<a href="#">1426210000</a>	잉크 리본
GTIN (EAN)	4050118228823	
수량	1 ST	

### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	THM MMP EXT.RH	버전
주문 번호	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
주문 번호	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER 30	버전
주문 번호	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
수량	1 ST	

## HSS-HF 9.5-19.1 EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전
주문 번호	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
수량	1 ST