

RSV1,6 ZE06 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

짚은 부하 변화의 경우: 플러그 커넥터를 위한 "트레일러 커플링".

변형 방지는 도체에서 변형을 완화시키는 것 이상을 제공합니다:

해당 연결 플러그에 간단히 클립온하여

- 도체를 묶습니다
- 가이드 케이블
- 결선 및 개폐 보조로 사용

결선 접점에 손상이 없으며, 명확하고, 깔끔한 결선, 그리고 취급이 쉽습니다.

사용자 이점: 열악한 산업 환경에서 견고한 영구적인 결선을 제공하며 편리한 작업으로 개선 시스템 가용성을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 검정, 극 수: 6
주문 번호	1563500000
유형	RSV1,6 ZE06 BK BX
GTIN (EAN)	4008190038472
수량	25 items
제품 데이터	
패키징	박스

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 5.46 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

절연재	PA	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
접점 재질	구리 합금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	100 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	100 °C		

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료 IEC 60664-1, IEC 61984

패키징

패키징	박스	VPE 길이	145.00 mm
VPE 폭	115.00 mm	VPE 높이	66.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

참고 사항 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-02
ECLASS 15.0	27-46-04-02		

액세서리

Natural



케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.

- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
- IEC 62275: 2006-준수
- 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

유형	CB 140/3,5 NC	버전	
주문 번호	1278700000	케이블 타이, 3.5 x 140 mm, 폴리아미드 66, 180 N	
GTIN (EAN)	4008190155759		
수량	9000 ST		