

TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사**그림과 유사**

Klippon® STB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를
 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게
 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35
 - 장착 스크류
- 바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가
 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 인클로저를 제조 및
 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 150 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 주문 번호 | 1567660000 |
| 유형 | TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190084868 |
| 수량 | 100 items |

TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 7.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2953 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 150 mm | 폭 (인치) | 5.9055 inch |
| 순중량 | 2 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|-------|--------------|-------|-------------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 | 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 기본 재질 | 스틸 | 통합 고정 | 스크류 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**단자대 레일 - TS35**

Klippon® STB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35
- 장착 스크류

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 인클로저를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SFNS5 VKMU M5 SW15 | 버전 |
| 주문 번호 | 0433500000 | Klippon STB (Small Terminal Box), 고정 너트, 사각형, 높이: 15 |
| GTIN (EAN) | 4008190494520 | mm, 너비: 15 mm, 깊이: 11.7 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, |
| 수량 | 20 ST | 용융아연도금, 은색 |