



그림과 유사

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm²에서 최대 70 mm²에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 펌프형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세스리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 회색
주문 번호	1568241527
유형	CLI C 02-3 GR/SW 8 CD
GTIN (EAN)	4032248261703
수량	500 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	3.5 mm	깊이 (인치)	0.1378 inch
높이	3 mm	높이 (인치)	0.1181 inch
너비	3.4 mm	폭 (인치)	0.1339 inch
순중량	0.06 g		

온도

작동 온도 범위	-30...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	8	
인쇄 방향	수평	
인쇄 유형	표준	
인쇄 방법	핫 엠보싱	
버전	CD	
너비	3.4 mm	
UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	80 °C	
작동 온도 범위, 최소	-30 °C	
컬러 코드	회색	
할로겐	예	
기본 재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함	
인쇄 색상	검정	
인쇄 문자	번호	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	릴
권장 산업	프로세스, 기계	
콤비네이션당 마커 개수	1 Reel = Conductor and cable markers	
작동 온도 범위	-30...80 °C	
임프린트	8	

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	1.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.2 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	3 mm
컨덕터 O.D., 최소	1.3 mm	컨덕터 O.D.	1.3 - 3 mm
결선된 와이어의 단면적	0.2 - 1.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면



그림과 유사