


## 제품 이미지



WQB B/24 157906



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 검정, 24 A, 극 수: 24, 피치 (mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 123.22 mm
주문 번호	<a href="#">1579060000</a>
유형	WQB B/24
GTIN (EAN)	4008190188597
수량	20 items

WQB B/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	2.5 mm	깊이 (인치)	0.0984 inch
높이	23.5 mm	높이 (인치)	0.9252 inch
너비	123.22 mm	폭 (인치)	4.8512 inch
순중량	8.13 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...25 °C
연속 작동 온도, 최대	70 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	800 V	정격 전류	24 A
-------	-------	-------	------

시스템 사양

버전	단자대용
----	------

일반

극 수	24	설치 권고	직접 장착
-----	----	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	검정
-------	----------	-------	----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니오		

크기

피치(mm)(P)	5.10 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		