

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







신뢰할 수 있는 접점에 사용 - CB/CS 크림프 접점.RSV 하우징과 Weidmüllers의 크림프 접점을 조합함으로써 응용 분야의 특정 요구사항에 대한 맞춤형 적응을 가능하게 합니다.

시스템에 따라 다음 제품 옵션이 제공됩니다.

- 3-세그먼트 핀 팁을 사용한 접점의 안전한 중앙 배치
- 4개의 정의된 접점을 사용한 높은 접점 신뢰성
- 하우징에서 접점의 안전한 장착을 위한 캔틸레버 스프링의 잠금 걸쇠
- 리딩 핀 접점을 구현하기 위한 두 가지 길이의 핀 접점
- 최대 100회 플러깅 주기(주석 버전)
- 최대 500회 플러깅 주기(금 버전)

Weidmüller가 제공하는 적절한 고품질 공구로 전문적인 처리 능력을 보증합니다.

일반 주문 데이터

PCB 플러그인 커넥터, 크림프 접점, 릴 패키지, 핀 - 표준, 주석 도금, 최대 수용 전선 범위 : 2.5 mm²
<u>1582320000</u>
CS1,6R14-12 SN I4,2
4008190008680
3000 items
릴

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	0.94 g			
환경 제품 규정 준수				
D. U.S. T.A. I.E.II	T.A. 60 01 -1 T-0			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
시스템 매개변수				
와이어 결선 방식	크림프 결선	도체 아웃렛 방향	180°	
극 수 볼륨 저항	1 3.30 mΩ	핀 시리즈 수량 탈피 길이	1 4 mm	
	3.30 mt2	될피 길이	4 mm	
자재 데이터				
접점 재질	구리 합금	접점 표면	주석 도금	
보관 온도, 최소	-40 °C	<u> </u>	70 °C	
작동 온도, 최소	-50 °C	~ =	100 °C	
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	오도 범위, 설치, 최대	100 °C	
결선에 적합한 컨덕터				
클램프 범위, 최소	15 mm ²	클램프 범위, 최대	2.5 mm ²	
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 14	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	
꼬임, 최소 H07V-R	1.5 mm ²	stranded, 최대 H07V-R	2.5 mm ²	
연선, 최소 H05(07) V-K	1.5 mm ²	연선, 최대 H05(07) V-K	2.5 mm ²	
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	0 mm²	페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	0 mm ²	
절연재의 외부 직경, 최소	2.80 mm	절연재 외경, 최대	4.20 mm	
IEC 정격데이터				
표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 Ⅲ/2	0 kV	
패키징				
교리지	21	V/DE 7101	641.00 mm	
패키징 VPE 폭	릴 625.00 mm	VPE 길이 VPE 높이	641.00 mm 61.00 mm	
중요 참고 사항				
<u></u>				
IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.			
참고 사항	 The long pins can be used with the standard pins as leading contacts. Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 			

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-03	ECLASS 12.0	27-46-04-03
ECLASS 13.0	27-46-04-03	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

Dimensional drawing







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

접점 제거 공구



바이드ü뮬러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형 DW RSV 1.6

주문 번호 <u>9004530000</u>

GTIN (EAN) 4008190041991

수량 1 ST

버전

공구 기타, 릴리스 공구