


## CC-HO 85/54 SW



### 일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 액세서리, 90 x 58 mm, 검정
주문 번호	<a href="#">1603290000</a>
유형	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008 190188306
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	13 mm	깊이 (인치)	0.5118 inch
높이	90 mm	높이 (인치)	3.5433 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
순중량	21.15 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.197 kg CO2 eq.	

일반 데이터

버전	마커 홀더		
너비	58 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	검정		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
권장 산업	기계		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories		
작동 온도 범위	-40...100 °C		

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		