



**작은 부품 큰 효과:**

고정 부착 요소는 수형 커넥터를 회로 보드에 고정하여

- 소켓과 수형 커넥터 사이에 방진 연결을 제공함으로써
- 전체 연결 플러그 연결부의 기계적 내구성을 향상시킵니다.

**클립온 또는 사전 조립됨 - 항상 올바른 솔루션:**

- 뛰어난 내구성, 정밀 피팅 도브테일
- 뛰어난 내구성의 금속 나사산 인서트
- 모든 아웃렛 방향에 적합

**최대 안정성, 최소 작업:**

- 잦은 조임 작업에서 뛰어난 탄력성
- 다양하고 쉬운 선택

결과: 솔더링 접점, 접점 및 전체 모듈이 진동 및 인장 하중과 같은 기계적 응력에 대해 추가 탄력성을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극수: 0
주문 번호	<a href="#">1604120000</a>
유형	SLA BB11R OR
GTIN (EAN)	4008190182977
수량	20 items
제품 데이터	
패키징	박스

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

깊이	12.4 mm	깊이 (인치)	0.4882 inch
높이	8.3 mm	높이 (인치)	0.3268 inch
너비	5.08 mm	폭 (인치)	0.2 inch
순중량	1.17 g		

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	00c92aa4-198d-4f32-82d1-4ccab9233b4d

#### 자재 데이터

절연재	PBT GF	컬러 코드	주황색
컬러 차트(유사)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	100 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	100 °C

#### IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료 IEC 60664-1, IEC 61984

#### 패키징

패키징	박스	VPE 길이	80.00 mm
VPE 폭	45.00 mm	VPE 높이	23.00 mm

#### 중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

#### 분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

사용 예

