

**DFFC 0.22-0.35 SN E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 크림프 접점, 접점, 주석 도금, 최대 수용 전선 범위 : 0.35 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">1604250000</a>
유형	DFFC 0.22-0.35 SN E
GTIN (EAN)	4008190042905
수량	250 items
제품 데이터	
패키징	박스

**DFFC 0.22-0.35 SN E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	18.8 mm	깊이 (인치)	0.7402 inch
높이	5.7 mm	높이 (인치)	0.2244 inch
너비	4.3 mm	폭 (인치)	0.1693 inch
순중량	0.3 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

컬러 코드	No	컬러 차트(유사)	-
접점 기본 재질	구리 합금	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	100 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	100 °C		

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.22 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최대	0.35 mm <sup>2</sup>
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 24	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 22
꼬임, 최소 H07V-R	0.25 mm <sup>2</sup>	stranded, 최대 H07V-R	0.35 mm <sup>2</sup>
연선, 최소 H05(07) V-K	0.25 mm <sup>2</sup>	연선, 최대 H05(07) V-K	0.35 mm <sup>2</sup>
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	0 mm <sup>2</sup>	페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	0 mm <sup>2</sup>

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료: IEC 60664-1, IEC 61984  
 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2: 0 kV  
 단시간 내전류 저항: 3 x 1s, 120 A

패키징

패키징	박스	VPE 길이	97.00 mm
VPE 폭	89.00 mm	VPE 높이	40.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수: 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.  
 참고 사항: • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03




**DFFC 0.22-0.35 SN E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensional drawing**



## DFFC 0.22-0.35 SN E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 엑세서리

www.weidmueller.com

### ... 바이드물러 DFF 및 ZRV 접점용



역전식/스탬프 처리 접점용 압착 공구

- 라쳇을 이용한 정교한 압착
- 잘못된 작동 시 탈착 옵션
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

### 일반 주문 데이터

유형	HTF DFF	버전	
주문 번호	<a href="#">9014140000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.22mm², 2.5mm², B-압착	
GTIN (EAN)	4008190297305		
수량	1 ST		

### 보조 공구



보다 지능적. 보다 효율적. 보다 신속함.

보조 공구로 결선 콤포넌트 결선 및 구성 작업을 단순화합니다.

- IDC 접점(BL-IDC형)이 있는 소켓 커넥터용 조립 블록을 토글 레버 프레스와 같은 기계 사용할 수 있습니다. 모든 컨덕터를 동시에 결선합니다.
  - 잠금해제 및 분해 공구로 크리프된 플러그인 커넥터 (BLC형 및 BLAC형)의 크리프 접점을 탈착함
  - 작동 레버로 플러그인 텐션 스프링 클램프 커넥터의 개별 결선 접점을 열 수 있음
- 더 나은, 더 빠른 작업 진행을 위해 결과 효율적이고 전문적인 작업 진행.

### 일반 주문 데이터

유형	DFFC EW2	버전	
주문 번호	<a href="#">1803790000</a>	PCB plug-in connector	
GTIN (EAN)	4032248259311		
수량	10 ST		