


제품 이미지



WKB 1/4 160432

전류 및 전압 변압기 배선
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를
생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00, 절연: 예, 너비: 29.9 mm
주문 번호	1604320000
유형	WKB 1/4
GTIN (EAN)	4008190023713
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	6.1 mm	깊이 (인치)	0.2402 inch
높이	9.3 mm	높이 (인치)	0.3661 inch
너비	29.9 mm	폭 (인치)	1.1772 inch
순중량	2.9 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	41 A
-------	-------	-------	------

시스템 사양

버전	점프바
----	-----

일반

극 수	4	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	100 °C		

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	주황색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

크기

피치(mm)(P)	8.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		