

ZTA 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 테스트 어댑터, 9 A
주문 번호	1609040000
유형	ZTA 1
GTIN (EAN)	4008190196851
수량	25 items

ZTA 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	73.5 mm	깊이 (인치)	2.8937 inch
높이	31.5 mm	높이 (인치)	1.2402 inch
너비	5.1 mm	폭 (인치)	0.2008 inch
순중량	8.28 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

등급 데이터

정격 단면적	1.5 mm ²	정격 전압	250 V
정격 DC 전압	250 V	정격 전류	9 A
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.83 mΩ	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.56 W

시스템 사양

버전	단자대용	전위 수	1
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	1

일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	검정
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

스냅인 페그 포함	아니요	설치 권고	직접 장착
-----------	-----	-------	-------

크기

피치(mm)(P)	5.00 mm	TS 35 사용 시 높이	99.1 mm
-----------	---------	---------------	---------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	측면	조임 토크, 최대	0.3 Nm
조임 토크, 최소	0.3 Nm	탈피 길이	6 mm
결선 유형	플러그인 결선	결선 수	1
클램프 범위, 최대	1.5 mm ²	클램프 범위, 최소	0.5 mm ²

ZTA 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	1.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		