

ZAD 3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 커버	
주문 번호	<u>1609120000</u>	
유형	ZAD 3/4	
GTIN (EAN)	4008190209056	
수량	20 items	

ZAD 3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인						
ROHS		조수 조수				
치수 및 중량						
깊이	12.55 mm	깊이 (인치)	0.4941 inch			
<u>높이</u> 너비	32.2 mm 10 mm	 폭 (인치)	1.2677 inch 0.3937 inch			
<u>니미</u> 순중량	0.85 g	즉 (건지)	0.3937 IIICII			
<u>온도</u>						
_			·			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C			
연속 작동 온도, 최소	-50	연속 작동 온도, 최대	120			
환경 제품 규정 준수						
D LIC 조스 사태						
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음					
	0.1 Wt/0 이용의 3VHC 取出					
시스템 사양						
버전	플러그형					
일반						
설치 권고	직접 장착					
자재 데이터						
기본 재질	Wemid	컬러 코드	노란색			
UL 94 가연성 등급	V-0					
추가 기술 데이터	,					
장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착			
크기						
피치(mm)(P)	8.10 mm					
분류	0.10 11111					
<u> </u>	<u> </u>					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848			
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848			
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92			
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92			
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92			
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90 27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90			
LCLA33 19.0	27-20-03-80					

카탈로그 상태 / 도면 2