



그림과 유사

A4 사무실 레이저 프린터용으로 적합한 접착식 폴리에스터 라벨.

### 일반 주문 데이터

버전	WriteOn, 컨덕터 및 케이블 마커, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">1609760000</a>
유형	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	76 mm	폭 (인치)	2.9921 inch
순중량	39 g		

온도

작동 온도 범위	-40...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제	저항 코드에 따른 자재 컬러	9
용지당 수	60	인쇄 유형	검은색
버전	자체 접착	너비	76 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	예	기본 재질	비닐 필름
인쇄 문자	없음	UL 969에 따른 인증	아니요
작동 온도 범위	-40...80 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	70 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	16 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	18 mm
컨덕터 O.D., 최소	6 mm	텍스트 필드 폭	19.05 mm
텍스트 필드 높이	25.4 mm	컨덕터 O.D.	6 - 18 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

중요 참고 사항

제품 정보	1 BAGPACK = 60 PIECES
-------	-----------------------

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		