



A4 사무실 레이저 프린터용으로 적합한 접착식 폴리에스터 라벨.

일반 주문 데이터

버전	WriteOn, 컨덕터 및 케이블 마커, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, 흰색
주문 번호	1609770000
유형	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
너비	127 mm	폭 (인치)	5 inch
순중량	33 g		

온도

작동 온도 범위	-40...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제	저항 코드에 따른 자재 컬러	9
인쇄 유형	검은색	버전	자체 접착
너비	127 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	예
기본 재질	비닐 필름	인쇄 문자	없음
UL 969에 따른 인증	아니요	작동 온도 범위	-40...80 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	150 mm ²
전선 굵기, 최소	70 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	32.3 mm
컨덕터 O.D., 최소	8 mm	텍스트 필드 폭	25.4 mm
텍스트 필드 높이	25.4 mm	컨덕터 O.D.	8 - 32.3 mm
결선된 와이어의 단면적	70 - 150 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		