

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









무할로겐, WKM의 투명 포켓이 환경 영향에 대해 탁월한 보호를 제공합니다. 케이블 타이고 견고하게 고정되므로 거의 모든 와이어 단면적에 적합합니다.

사전 인쇄된 태그를 WKM 홀더에 삽입하고 클립으로 고정하기만 하면 됩니다.WKM 케이블 마커는 현장 마킹에서 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션입니다. WKM 케이블을 사용할 때의 장점

- 일반적인 사무용 프린터로 종이 및 폴리에스테르 라벨을 개별적으로 인쇄 가능
- MultiCard ELS 태그와 결합된 견고한 디자인으로 환경적 영향으로부터 최대의 보호를 보장

일반 주문 데이터

버전	WKM, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, 와이어 및 케이블 마커, 투명
주문 번호	<u>1610700000</u>
	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
수량	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
71.01		Tiel (ol al)	
깊이	3.5 mm	깊이 (인치)	0.1378 inch
높이	43 mm	높이 (인치) 	1.6929 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	1.66 g		
온도			,
작동 온도 범위	-4080 °C		
환경 제품 규정 준수	'		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없		
데품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.019 kg CO2 eq.	
일반 데이터			
N. III O =1	710.11		
인쇄 유형 	검은색		
크비 -	18 mm		
JL 94 가연성 등급	НВ		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드 N B - 제 지	투명		
기본 재질	폴리프로필렌	M ItiO	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
콕비네이션당 마커 개수 작동 온도 범위	1 MultiCard = Conductor	and cable markers	
곡용 근도 임위 응용 분야/제조사	4080 °C 와이어 및 케이블 마커		
ㅎㅎ 눈아 제도시 컨덕터 및 케이블 마커	되어에 옷 게이를 비기		
근그의 옷 게이를 마기			
전선 굵기, 최대	150 mm²	전선 굵기, 최소	16 mm²
컨덕터 O.D., 최대	115 mm	 컨덕터 O.D., 최소	7 mm
컨덕터 O.D.	7 - 115 mm	결선된 와이어의 단면적	16 - 150 mm²
중요 참고 사항			
제품 정보	최대 너비 8.4 mm의 케이	블 타이용	
	4-1 -1 0.7 mm 4 /101	= -1-10	
분류			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLACC 0.1	07.40.04.04	FCLACC 10.0	27 10 01 01

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

사용 예

도면

WKM 18/43



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ESO 인서트 태그



일반 주문 데이터

유형	ESO 5 DIN A4 WS	버전
주문 번호	<u>1607710000</u>	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190206109	
수량	10 ST	
유형	ESO 5 DIN A4 GE	버전
주문 번호	<u>1631350000</u>	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190206208	
수량	10 ST	
유형	ESO 5 P DIN A4 WS	버전
유형 주문 번호	ESO 5 P DIN A4 WS 1670370000	버전 단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색
		-
주문 번호	<u>1670370000</u>	-
주문 번호 GTIN (EAN)	1670370000 4008190430696	-
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1670370000 4008190430696 10 ST	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1670370000 4008190430696 10 ST ESO 5 P DIN A4 GE	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색 버전

블랭크



ELS MultiCard 마커는 PrintJet, 플로터 또는 SMark 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 특히 PrintJet AVANCED를 사용한 컬러 인쇄는 케이블 및 단자대 스트립의 눈에 띄는 식별 표시를 가능하게 하줍니다.

WKM 8/30 케이블 마커 또는 EM8/30 그룹-태그 캐리어용 ELS 6/30

SchT5S 그룹-태그 캐리어용 ELS 7/40

WKM 18/43 케이블 마커 또는 SchT5 그룹-태그 캐리어용 ELS 16/40

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

·





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ELS 16/40



ELS

ELS 태그는 WKM 케이블 마커 또는 그룹 태그 캐리어용 특수 비접착성 인서트형 라벨내인열성이 좋은 얇은 무광 폴리에스테르를 사용하여 라벨링이 우수하며 가독성이 뛰어남 발수성이 좋은 WKM 슬리브와 함께 사용하면 열악한 환경에서도 좋은 내구성을 보이며 케이블 식별을 보장

일반 주문 데이터

유형	ELS 16/40 MM GE	버전
주문 번호	2005260000	ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4050118389975	
수량	2000 ST	
유형	ELS 16/40 MM WS	버전
유형 주문 번호	ELS 16/40 MM WS 2005200000	버전 ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 흰색
	· ·	