

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ZGB 15는 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 15를 담을 수 있습니다.
ZGB 30은 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 7을 담을 수 있습니다.
인레이 태그 및 보호 스트립은 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmüller, 흰색
주문 번호	1611930000
유형	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
수량	20 items

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS 준수

치수 및 중량

깊이	10.5 mm	깊이 (인치)	0.4134 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	7 mm	폭 (인치)	0.2756 inch
순중량	0.48 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	9	
인쇄 방향	수평 및 수직	
버전	피봇	
너비	7 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	흰색	
기본 재질	폴리아미드 66	
패키지 단위당 조합 개수	1	공급 형태 콤포넌트 부품
콤비네이션당 마커 개수	1	Component part = Terminal marker
작동 온도 범위	-40...100 °C	
응용 분야/제조사	Weidmueller	

커넥터 마커

피치(mm)(P) 5.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

STR 투명 스트립



일반 주문 데이터

유형	STR 7 F.SCHT 7	버전
주문 번호	0515300000	단자대 마커, 보호 캡, 27 x 6.3 mm, 투명
GTIN (EAN)	4008190182175	
수량	20 ST	

ESO 인서트 태그



일반 주문 데이터

유형	ESO 7 DIN A4 WS	버전
주문 번호	1607720000	단자대 마커, 인서트 마커, 30 x 6.3 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190206116	
수량	10 ST	
유형	ESO 7 DIN A4 GE	버전
주문 번호	1634780000	단자대 마커, 인서트 마커, 27 x 6.3 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190273361	
수량	10 ST	
유형	ESO 7 P DIN A4 GE	버전
주문 번호	1670400000	단자대 마커, 인서트 마커, 27 x 6.3 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190430726	
수량	10 ST	
유형	ESO 7 P DIN A4 WS	버전
주문 번호	1670390000	단자대 마커, 인서트 마커, 27 x 6.3 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190430719	
수량	10 ST	