

KSW 2,5 < 100MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

KSW 마킹 스트립은 멀티 폴 PCB 플러그인 커넥터를 식별하는 데 사용됩니다. 사용자는 특정 피치로 한정하지 않고 개별적으로 인쇄할 수 있습니다.

- 얼룩 방지 라벨링
- 스트립 너비 2.5 mm 및 4 mm
- 간단하게 부착 가능
- 최적의 접착
- PVC-불포함

일반 주문 데이터

버전	KSW, 단자대 마커, 2.5 x 100 mm, 피치(mm)(P): 2.50 Weidmueller, 흰색
주문 번호	1629920000
유형	KSW 2,5 < 100MM SONDDR.
GTIN (EAN)	4008 190202828
수량	1 items

KSW 2,5 < 100MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	2.5 mm	높이 (인치)	0.0984 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	0.05 g		

온도

작동 온도 범위 150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴레이트	인쇄 방향	수평
용지당 수	20	인쇄 방법	열 전사
버전	자체 접착	너비	100 mm
작동 온도 범위, 최대	150 °C	컬러 코드	흰색
기본 재질	폴리에스테르, PVC 미포함	인쇄 색상	검정
인쇄 문자	고객 사양	호환 가능 프린터	
작동 온도 범위	150 °C	응용 분야/제조사	Weidmueller
임프린트	맞춤형 인쇄		

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		