
KSW 2,5 8/5,08 1-8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









그림과 유사

KSW 마킹 스트립은 멀티 폴 PCB 플러그인 커넥터를 식별하는 데 사용합니다. 사용자는 특정 피치로 한정하지 않고 개별적으로 인쇄할 수 있습니다.

- 얼룩 방지 라벨링
- 스트립 너비 2.5 mm 및 4 mm
- 간단하게 부착 가능
- 최적의 접착
- PVC-불포함

일반 주문 데이터

버전	KSW, 단자대 마커, 2.5 x 40.6 mm, 피치(mm)(P): 5.08 Weidmueller, 흰색		
주문 번호	<u>1630100001</u>		
유형	KSW 2,5 8/5,08 1-8		
GTIN (EAN)	4008190228958		
수량	10 items		
대체용 제품	KSW 2.5 < 50MM SDR		

KSW 2,5 8/5,08 1-8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
높이 . lul	2.5 mm	높이 (인치) 표 (인치)	0.0984 inch		
선비	40.6 mm	폭 (인치)	1.5984 inch		
순중량	0.45 g				
온도					
작동 온도 범위	150 °C				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	없음			
일반 데이터					
	<u> </u>				
접착물	아크릴레이트	저항 코드에 따른 자재 컬러	9		
인쇄 방향	 수평	용지당 수	20		
인쇄 방법	 열 전사	 버전	 자체 접착		
너비	40.6 mm	 작동 온도 범위, 최대	150 °C		
컬러 코드	흰색	 기본 재질	폴리에스테르, PVC 미포함		
인쇄 색상	검정	 인쇄 문자	<u> </u>		
호환 가능 프린터		 작동 온도 범위	150 °C		
응용 분야/제조사	Weidmueller	임프린트	1 - 8		
분류	'				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761		
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761		
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37		
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37		
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01		
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01		
ECLASS 15.0	27-28-11-01				

카탈로그 상태 / 도면 2