



일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 액세서리, 90 x 58 mm, 진한 베이지색
주문 번호	1631640003
유형	CC-H 85/54 BG
GTIN (EAN)	4008 190465292
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	13 mm	깊이 (인치)	0.5118 inch
높이	90 mm	높이 (인치)	3.5433 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
길이	90 mm	길이 (인치)	3.5433 inch
직경	0 mm	순중량	25.15 g

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 -0.002 kg CO2 eq.

일반 데이터

버전	마커 홀더
너비	58 mm
UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	진한 베이지색
할로겐	아니요
길이	90 mm
기본 재질	폴리아미드 66
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard
권장 산업	기계
조합당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories
작동 온도 범위	-40...100 °C

디바이스 마커

직경	0 mm	할로겐	아니요
----	------	-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

액세서리

Natural



- 케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.
- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
 - IEC 62275: 2006-준수
 - 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

유형	CB 360/4,5 NC	버전	
주문 번호	1279000000	케이블 타이, 4.5 x 360 mm, 폴리아미드 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4008190031459		
수량	4000 ST		
유형	CB 365/7,5 NC	버전	
주문 번호	1279100000	케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N	
GTIN (EAN)	4008190104665		
수량	1500 ST		