

## **ZRH 4/1 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







리듀싱 슬리브를 사용하면 굵기가 가는 전선을 쉽게 결선할 수 있습니다. 전선을 마모되는 가닥 없이 확실하게 결선 접점에 삽입할 수 있습니다. 리듀싱 슬리브를 사용하면 전선을 엔트리 접점 중앙에 위치시킬 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 수축 슬리브	
주문 번호	<u>1636640000</u>	
유형	ZRH 4/1 WS	
GTIN (EAN)	4008190272937	
수량	1000 items	

# **ZRH 4/1 WS**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량	<u>.</u> Т				
시 <b>구                                    </b>	<u> </u>				
깊이	9.4 mm	깊이 (인치)	0.3701 inch		
높이	60.05 mm	높이 (인치)	2.3642 inch		
너비	7.4 mm	폭 (인치)	0.2913 inch		
순중량	0.2 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
<del>포진 근조</del> 연속 작동 온도, 최소	-50	<u>무단 근</u> 포 연속 작동 온도, 최대	120		
환경 제품 규정 준수	-30	27 70 24, 44	120		
환경 제품 표정 군구					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC					
		- <del></del>			
시스템 사양					
버전	단자대용				
일반					
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터	18.5 1				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,		
기본 재질	Wemid	컬러 코드	흰색		
UL 94 가연성 등급	V-0				
추가 기술 데이터					
지하다 스러	T -1 -	43.313	지지지하		
장착물 유형 프바레스트 비코	플러그	설치 권고	직접 장착		
폭발 테스트 버전	아니요				
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2