

ZBW-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지





당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

	<u>'</u>		
버전	Z-시리즈, 작동 공구		
주문 번호	<u>1650700000</u>		
유형	ZBW-6		
GTIN (EAN)	4008190299378		
수량	1 items		

ZBW-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
	正十				
치수 및 중량					
깊이	23.75 mm	깊이 (인치)	0.935 inch		
표이 표이	147 mm	 높이 (인치)	5.7874 inch		
기비 고이	27.76 mm	폭 (인치)	1.0929 inch		
	17.6 g	1,72-17			
<u>옥</u> 도					
. 7. 0 -		T.U. 0.			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
변속 작동 온도, 최소	-40	연속 작동 온도, 최대	100		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC					
	O. I Wt개 이경의 3VNC 畝吉				
시스템 사양					
버전	작동 공구				
	1001		1		
일반					
설치 권고	직접 장착				
	1001		ı		
자재 데이터					
기본 재질	POM	크로 프로그램 크로	 주황색		
JL 94 가연성 등급	HB		107		
추가 기술 데이터	'				
설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전	아니요		
	୍ୟପ ଅବ	독일 데르트 마신	아니표		
분류	<u> </u>				
TIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149		
TIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149		
TIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03		
CLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03		
CLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03		
CLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03		
ECLASS 15.0	21-04-50-03				

카탈로그 상태 / 도면 2