



그림과 유사

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	1651560000
유형	HDC-C-HD-SM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190400231
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

직경

3.2 mm

순중량

0.64 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

1.6 mm

결선 유형

크림프 결선

볼륨 저항

≤4 mΩ

전선 굵기, 최소

2.5 mm²

플러그 주기

≥ 500

기본 재질

구리 합금

생산 방법

회전됨

접점 재료

구리 합금

탈피 길이, 정격 결선

8 mm

버전 인서트

HD, HDD, HQ, MixMate

전선 굵기, 최대

2.5 mm²

표면 마감

은색

유형

수형

시리즈

HD

결선된 와이어의 단면적

2.5 - 2.5 mm²

분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

