

**HDC-C-HD-BM2.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 주문 번호      | <a href="#">1651710000</a>   |
| 유형         | HDC-C-HD-BM2.5AU   |
| GTIN (EAN) | 4008190400385  |
| 수량         | 100 items  |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

직경 3.5 mm 순중량 0.68 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

|             |                     |              |                           |
|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 접점 직경, 수형 Ø | 1.6 mm              | 탈피 길이, 정격 결선 | 8 mm                      |
| 결선 유형       | 크림프 결선              | 버전 인서트       | HD, HDD, HQ, MixMate      |
| 불륨 저항       | ≤4 mΩ               | 전선 굵기, 최대    | 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| 전선 굵기, 최소   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 표면 마감        | 골드                        |
| 플러그 주기      | ≥ 500               | 유형           | 암형(Female)                |
| 기본 재질       | 구리 합금               | 시리즈          | HD                        |
| 생산 방법       | 회전됨                 | 결선된 와이어의 단면적 | 2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 접점 재료       | 구리 합금               |              |                           |

분류



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

**HDC-C-HD-BM2.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC-C-HD-BM2.5AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### Crimping tools



#### 회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | CTX CM 1.6/2.5             | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9018490000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착     |  |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |
| 유형         | CTIN CM 1.6/2.5            | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9205430000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 4-인덴트 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248733446              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |

### 접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접착 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |              |  |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| 유형         | REMOVAL TOOL HD            | 버전           |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1866730000</a> | 공구, 접점 제거 공구 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248437054              |              |  |
| 수량         | 1 ST                       |              |  |

### 4/2-폴



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전기 특성으로 상태를 확인할 수 있습니다. 입증된 HD 및 HX 크리프 접점도 여기에 사용할 수 있습니다. 결선 레벨이 크리프 접점으로 설계되어 있습니다. 입증받은 크리프 결선은 수 십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다. 크리프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.  
 폴 수: 4/2 (+PE)  
 정격 전류: 40/10 A  
 정격 전압: 690 / 250 V  
 정격 전압(UL/CSA 규격) 600 V AC/DC

## HDC-C-HD-BM2.5AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC HQ 4/2 FC              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1003160000</a> | HDC 인서트, 암형(Female), 690 V, 40 A, 극 수: 6, 크림프 결선, 설치 |
| GTIN (EAN) | 4032248698158              | 사이즈: HQ  |
| 수량         | 1 ST                       |  |
| 유형         | HDC HQ 4/2 MC              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1003170000</a> | HDC 인서트, 수형, 690 V, 40 A, 극 수: 6, 크림프 결선, 설치 사이즈: HQ |
| GTIN (EAN) | 4032248698165              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |