


**HDC-C-HD-BM2.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	<a href="#">1651710000</a>
유형	HDC-C-HD-BM2.5AU
GTIN (EAN)	4008190400385
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

직경 3.5 mm 순중량 0.68 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1.6 mm	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	HD, HDD, HQ, MixMate
불륨 저항	≤4 mΩ	전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	2.5 mm <sup>2</sup>	표면 마감	골드
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
기본 재질	구리 합금	시리즈	HD
생산 방법	회전됨	결선된 와이어의 단면적	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
접점 재료	구리 합금		

분류



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-HD-BM2.5AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

도면

www.weidmueller.com



## HDC-C-HD-BM2.5AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### Crimping tools



#### 회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

### 일반 주문 데이터

유형	CTX CM 1.6/2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">9018490000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착	
GTIN (EAN)	4008190884598		
수량	1 ST		
유형	CTIN CM 1.6/2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">9205430000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 4-인덴트 압착	
GTIN (EAN)	4032248733446		
수량	1 ST		

### 접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접착 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HD	버전	
주문 번호	<a href="#">1866730000</a>	공구, 접점 제거 공구	
GTIN (EAN)	4032248437054		
수량	1 ST		

### 4/2-폴



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전기 특성으로 상태를 확인할 수 있습니다. 입증된 HD 및 HX 크리프 접점도 여기에 사용할 수 있습니다. 결선 레벨이 크리프 접점으로 설계되어 있습니다. 입증받은 크리프 결선은 수 십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다. 크리프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.  
 폴 수: 4/2 (+PE)  
 정격 전류: 40/10 A  
 정격 전압: 690 / 250 V  
 정격 전압(UL/CSA 규격) 600 V AC/DC

## HDC-C-HD-BM2.5AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	HDC HQ 4/2 FC	버전	
주문 번호	<a href="#">1003160000</a>	HDC 인서트, 암형(Female), 690 V, 40 A, 극 수: 6, 크림프 결선, 설치	
GTIN (EAN)	4032248698158	사이즈: HQ	
수량	1 ST		
유형	HDC HQ 4/2 MC	버전	
주문 번호	<a href="#">1003170000</a>	HDC 인서트, 수형, 690 V, 40 A, 극 수: 6, 크림프 결선, 설치 사이즈: HQ	
GTIN (EAN)	4032248698165		
수량	1 ST		