

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
주문 번호	1654450000
유형	HDC 24D SBU 2PG21G
GTIN (EAN)	4008190407278
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	115.7 mm	깊이 (인치)	4.5551 inch
높이	74 mm	높이 (인치)	2.9134 inch
너비	55.5 mm	폭 (인치)	2.185 inch
마운팅 치수 - 높이	45 mm	마운팅 치수 - 너비	82 mm
순중량	353 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
물질	오존	
화학 내성	불안정	

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 21	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 미포함	상단 케이블 인입 수	0
측면 케이블 인입 수	2	하우징 디자인	베이스 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	high
설치 사이즈	4	케이블 인입	w. 스투드
유형	베이스 하우징	클램프 버전	사이드 록킹 클램프
실링	NBR	내부 나사산	PG 21
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	4
ModuPlug®에 적합함	예		

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸		

크기

구멍 피치 길이 A2	82 mm	케이블 인입	w. 스투드
폭 하우징 C	43 mm	폭 베이스 C1	55.5 mm
총 길이 하우징	73 mm	하우징 B의 높이	74 mm
베이스 B1의 높이	5 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24D TOBU 2M20G	버전
주문 번호	1336600000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4050118175257	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 20
유형	HDC 10B TOBU 1PG16G	버전
주문 번호	1654220000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190407049	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 10B TOBU 1PG21G	버전
주문 번호	1654240000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190407063	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24D TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	1654320000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190407148	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 24D TOBU 1M32G	버전
주문 번호	1787290000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204632	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24D TOBU 1M25G	버전
주문 번호	1787300000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204649	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 10B TOBU 1M25G	버전
주문 번호	1787590000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204939	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 10B TOBU 1M20G	버전
주문 번호	1787600000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204946	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 20

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 10B TSBU 1PG16G	버전
주문 번호	1654070000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190406899	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 10B TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1654090000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190406912	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24D TSBU 1PG21G	버전
주문 번호	1654150000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190406974	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24D TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	1654170000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190406998	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 24D TSBU 1M32G	버전
주문 번호	1787230000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204571	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24D TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1787240000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204588	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 10B TSBU 1M25G	버전
주문 번호	1787550000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204892	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 10B TSBU 1M20G	버전
주문 번호	1787560000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204908	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 20

HDC 24D SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 10B DODQ 4B0	버전
주문 번호	1665230000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190421939	하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: none