

**HDC 16B TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 앤드 롱 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
주문 번호	<a href="#">1657850000</a>
유형	HDC 16B TSLU 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190410902
수량	1 items

**HDC 16B TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

4 - 1

스인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
이중 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	61 mm	높이 (인치)	2.4016 inch
너비	45.5 mm	폭 (인치)	1.7913 inch
순중량	223 g		

오두

한계 온도 -40 °C ~ 125 °C

환경 제품 규정 준수

부록

케이블 엔트리 사이즈	PG 21	상단부/하단부/리드	상부
커버	커버 미포함	상단 케이블 임입 수	0

**HDC 16B TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

측면 케이블 인입 수	1	하우징 디자인	측면 케이블 인입, 플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	엔드 루킹 클램프, 하부	설계	표준
설치 사이즈	6	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	엔드 루킹 클램프
실링	밀봉 없음	내부 나사산	PG 21
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	6
ModuPlug®에 적합함	아니요		

**일반 데이터**

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인리스 스틸		

**크기**

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	93.3 mm	하우징 B의 높이	61 mm

**분류**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B TSLU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 16B SLDU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1415810000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118217230	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 25
유형	HDC 16B SLU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1658110000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190411169	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
수량	1 ST	
유형	HDC 16B SLDU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1658120000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190411176	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
수량	1 ST	
유형	HDC 16B SLDU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1658320000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190411374	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	PG 21
유형	HDC 16B SLDU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1658330000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190411381	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	PG 21
유형	HDC 40D SLDU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1658410000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190411459	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	PG 29
유형	HDC 40D SLDU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1787170000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204519	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 32
유형	HDC 40D SLDU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787180000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204526	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 25
유형	HDC 16B SLU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788250000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205783	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
수량	1 ST	

**HDC 16B TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리**

유형	HDC 16B SDLU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788270000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205806	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 25
유형	HDC 40D SLU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1804660000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248267606	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
수량	1 ST	
유형	HDC HB16 SDVL 2XM25 SET	버전
주문 번호	<a href="#">1822020000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션)
GTIN (EAN)	4032248322824	
수량	1 ST	
유형	HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET	버전
주문 번호	<a href="#">1822150000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급: IP65 (플러그 컨디션)
GTIN (EAN)	4032248322954	
수량	1 ST	
유형	HDC 16B SLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1900170000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248520800	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
수량	1 ST	
유형	HDC 40D SDLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1903070000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248592975	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 25
유형	HDC 40D SDLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1903080000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248592982	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 32
유형	HDC 40D SLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1903110000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248590117	하우징, 엔드 톡킹 클램프, 하부, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
수량	1 ST	

**벌크헤드 하우징**

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.  
 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**HDC 16B TSLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**액세서리****일반 주문 데이터**

유형	HDC 16B ALU	버전
주문 번호	<a href="#">1209700000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190000134	하우징, 엔드 롱킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
수량	1 ST	
유형	HDC 16B ADLU	버전
주문 번호	<a href="#">1210100000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190050924	하우징, 엔드 롱킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none

**커플링 후드**

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.  
 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.  
 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.  
 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다.  
 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC 40D KLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787220000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248204564	하우징, 엔드 롱킹 클램프, 하부, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
수량	1 ST	
유형	HDC 16B KLU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1788290000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248205820	하우징, 엔드 롱킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
수량	1 ST	