

**HDC 24B DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입될 상태, 하우징 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	<a href="#">1665630000</a>
유형	HDC 24B DODQ 4BO
GTIN (EAN)	4008190422653
수량	1 items

수 21

스이



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
이중 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	17 mm	높이 (인치)	0.6693 inch
너비	43 mm	폭 (인치)	1.6929 inch
순중량	82.72 g		

온도

한계 온도 -40 °C ~ 125 °C

환경 제품 규정 준수

버전

케이블 엔트리 사이즈	none	상단부/하단부/리드	커버
커버	커버 포함	측면 케이블 인입 수	0

**HDC 24B DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

하우징 디자인	하우징 하단부용 커버	잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 롤킹 클램프
설계	표준	설치 사이즈	8
케이블 인입	베이스용	유형	커버
클램프 버전	사이드 롤킹 클램프	실링	밀봉 없음
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	8
ModuPlug®에 적합함	예		

**일반 데이터**

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸		

**크기**

케이블 인입	베이스용	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	120 mm	하우징 B의 높이	17 mm

**분류**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TSBO 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661860000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418397	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TSBO 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661880000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418410	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBO 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661940000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418472	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 64D TSBO 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418496	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSBO 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204038	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 64D TSBO 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1786800000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204045	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 24B TSBO 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1787770000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205219	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TSBO 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787780000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205226	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 25

**HDC 24B DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****후드, 상단 케이블 인입**

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC 24B TOBO 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1662020000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190418540	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOBO 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1662080000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190418601	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 64D TOBO 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1662100000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190418625	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 록킹 클램프, high,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 24B TOBO 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1787830000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205271	케이블 인입, 플러그 하우징, 상단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32

## HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

## 벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 24B ABU	버전
주문 번호	<a href="#">1212400000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190083939	하우징, 하단 측면의 측면 톱킹 클램프, 사이드 톱킹 클램프 비교체형,
수량	1 ST	표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
유형	HDC 24B ABU N	버전
주문 번호	<a href="#">2488600000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4050118541533	하우징, 하단 측면의 측면 톱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none

## 커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 24B KBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787920000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248205363	하우징, 하단 측면의 측면 톱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B KBU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661720000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418274	하우징, 하단 측면의 측면 톱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21

## HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

유형	HDC 24B KBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661730000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418281	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D KBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248204205	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D KBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661810000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418359	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29

## 베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.  
빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.  
하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.  
레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 24B SBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1901150000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248521258	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118673227	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661510000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418069	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 1PG21G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560750000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676747	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787870000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205318	하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25

## HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

유형	HDC 24B SBU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661520000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418076	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 2M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560970000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676730	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1904340000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585601	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1904350000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585298	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 1M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2561050000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680195	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1786890000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204137	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 2M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2561060000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680508	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786880000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204120	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2550540000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4064675005087	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661590000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418144	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 64D SBU 2PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661630000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418182	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D SBU 2PG29G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118894103	하우징, 하단 측면의 측면 롤킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32